

## Catalisador para Tinta UV - 2100.PAD

### Indicações:

O Catalisador 2100.PAD foi desenvolvido para promover a aderência das tintas e vernizes de cura UV em substratos plásticos. Indicado para trabalhos de impressão em PP (polipropileno), PE (polietileno), PET (polietileno tereftalato), PEAD (polietileno de alta densidade) e PEBD (polietileno de baixa densidade).

**Importante:** Os substratos devem estar devidamente tratados com Corona ou Promotor de Aderência 1400.SPA.

### Instruções de uso:

#### Aplicação:

Pode ser utilizado para impressões por serigrafia ou aplicação por calandra (cilindro, rolo).

#### Modo de usar:

Adicionar de 3 a 5% do Catalisador 2100.PAD na tinta UV ou verniz UV, misturar bem e aplicar o produto normalmente

Após a cura na luz UV, aguardar de 48 a 72 horas para realizar os testes de aderência  
Os substratos podem ser empilhados normalmente.

#### Importante:

Preparar em pequenas quantidades em recipiente de plástico preto ou de cor escura

Usar a mistura em até 5 horas

As sobras devem ser descartadas.

#### Preparação da Superfície:

Os substratos a serem impressos devem estar isentos de resíduos, como graxa, óleos e pó. Os materiais devem estar devidamente tratados com Corona ou Promotor de Aderência 1400.SPA.

#### Limpeza de telas serigráficas ou cilindros:

Limpar com Solvente de Limpeza 2100.SOLV

#### Recomendações:

Realizar testes. Não nos responsabilizamos pelo uso inadequado do produto.

### Embalagem disponível:

| Produto      | Embalagem |
|--------------|-----------|
| 2100.PAD-P15 | 150 ml    |

### Informações Adicionais:

Armazenar em embalagem original e em local apropriado com temperatura abaixo de 30°C.

**Validade:** 12 Meses